

VERMOP[®]
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



SPRINT V

Gulvrensning

DK



SPRINT SYSTEM

Den nye generation fladmopfremfører Sprint V garanterer en dobbelt tidsbesparelse i den daglige brug. Dine medarbejdere spænder moppen op, så hurtigt som aldrig før, takket være V-formen, da moppen glider nemt ind i moppelommerne. En yderligere fordel: oplæring af nye medarbejder bortfalder! Desuden tager fremføreren hensyn til de øgede kvadratmetertal i erhvervsrengøringsbranchen. Den er særlig let og nemt at manøvrere, og tillader en hurtig, og effektiv gulvrengøring, selv på trange steder.

Desuden investerer du med Sprint V-fremføreren i dine medarbejders ryg-sundhed. Fremføreren åbnes opret stående via en håndknap, og moppen kastes af hygiejnisk og uden berøring. Bukning efter den forurenede moppe bortfalder!

Selvfølgelig kan du også stole på Sprint V's rengøringseffekt. En optimeret kontaktflade på fremføreren sørger for et jævnt rengøringsmønster, og en meget god optagelse af snavs.

Kombinér Sprint V med den alsidige og holdbare VERMOP Sprint fladmop, og med Scandic teleskopskaft til den korrekte arbejdshøjde.



PÅ ET BLIK

Nem opspænding

Takket være sin V-form føres fremføreren nemt ind i mopplommerne.

Ergonomisk arbejdsstilling

Åbning af fremføreren via håndknap og afkastning af moppen i opret position.

Hygiejnisk

Ingen berøring af den forurenede mop ved afkastning.

Perfekt rengøringsresultat

Optimal kontaktflade på fremføreren for en meget høj optagelse af snavset.

Hurtigt arbejde, der sparer kræfter

Ekstremt manøvreedygtig og let kørende fremfører.

Anvendelsesområder

- daglig rengøring
- desinficerende rengøring
- vådrenngøring
- stærk forurening

Anvendelsessteder




sygehus / plejehjem • skole / børnehave • kontor / administration • industri

Metoder



F1 fladpresse • vertikalpresse VK 4 • Des-kar • Pre-Wash • dosering • tørring • sprøjtemetode • kopmetode



VERMOP® INDIVIDUAL

Individuelt farvet moppåtrykning f. eks. med din kundelogo, valgfrit også kombineret med et indfatningsbånd i kontrastfarve.

For vores MopLog Medi-Text-kontrolsystem, men også for dit eget RFID-logistiksystem syr vi RFID-tags ind i vores vaskebetræk



Fokus på ergonomi og sunde rygge

En gennemsnitlig rengøringsmedarbejder bukker sig ca. 4.000 gange om året, for at tage en snavset mop op fra gulvet. Samtidigt indtager rygproblemer førstepladsen blandt årsagerne for lægeordnede sygedage. De står for 7% af alle sygedage.* Derfor fokuserer VERMOP ved udvikling af rengøringsredskaber især på en rygskånsom anvendelse.

Optimér dine medarbejders arbejdsbetingelser med Sprint V-fremføreren. Fremføreren åbnes opret stående via en fingertrykknop, og den brugte mop kastes af uden at bukke sig.

*Kilde: Robert Koch-Institut (publ.) (2012) rygproblemer Tysk forbundsregeringens sundhedsrapport Udgave 53 RKI, Berlin



Meget god rengøringseffekt

Moppens kontaktflade er optimeret til et jævnt rengøringsmønster, og en effektiv fjernelse af snavset.



Tør forrensning med klud

Inden den endelige rengøring, kan man ved hjælp af en engangsklud (tør), som ombindes på fremføreren, begrænse det løse skidt. Dermed blander man ikke det løse skidt med den fugtige rengøring.



Hygiejnisk

Brugte mopper kan kastes af uden at berøre dem.




Manøvredygtig og hurtig

Takket være det meget bevægelige led, og den ringe vægt, kører fremføreren uden problemer rundt om alle forhindringer.



Nem opspænding

Ved hjælp af fremføreren med de lige lange ben, kan moppen spændes nemt og sikkert op.



Sparer kræfter

Kombineret med Scandic teleskopskaft med drejelig kugle, glider fremføreren hen over gulvet med minimal brug af kræfter.





Velegnet til alle rengøringsmetoder

Sprint V-fremføreren kan kombineres med alle rengøringsmetoder. Optimalt egnet for arbejdet med præparerede betræk, og opspænding direkte fra transportboksen.


FREMFØRER



Sprint V fremføre

Beskrivelse	Art.-nr.
40 cm, gul	0049
50 cm, gul	0059

FA: 10




Sprint V clip

Beskrivelse	Art.-nr.
sæt, gul	882705

FA: 1 | anvendelse: rengøring af klude


SKAFTER



Scandic teleskopskaft

Beskrivelse	Art.-nr.
med drejelig kugle, gul	8903

FA: 5 | mål: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm | Sprint V / Twixter / Twix / Scandic Duo



Teleskopskaft

Beskrivelse	Art.-nr.
gul	8923

FA: 10 | mål: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm



VERMOP Danmark-ApS
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Tlf. +45 64 43 36 22
Fax +45 64 43 35 22
info@vermop.dk
www.vermop.dk

SALMON-GROUP

